

snelschroefkoppeling CK-1/8-PK-4

Artikelnummer: 2027

FESTO

Uitwendige schroefdraad met dichtingsring, metalen uitvoering.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	2,9 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Inbouwpositie	willekeurig
Design	Rechte vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Opmerking overwerkdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk Water: G thread only possible with OL sealing ring
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	3,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 6 mm voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm met moer
Materiaal wartelmoer	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal inschroeftap	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtring	PA-versterkt TPE-U(PU)