


wartelmoer MCK-PK-13

Artikelnummer: 206504

FESTO

Metalen uitvoering.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Inwendige schroefdraad M22x1
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0 ... 145 psi
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting 1	voor koppelingsstekker binnendiameter 13 mm met moer
Materiaal wartelmoer	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform