


separator HPVS-22-30-A

Artikelnummer: 2095362

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	30 mm
Zuigerdiameter	22 mm
Max. vervangnauwkeurigheid	0,3 mm
Max. stoterspeling Sx	0,05 mm
Max. stoterspeling Sz	0,03 mm
Max. grijpklauwhoekspeling ax	0,06 deg
Max. grijpklauwhoekspeling ay	0,11 deg
Max. grijpklauwhoekspeling az	0,12 deg
Bevestiging externe vinger	Doorgangsboring
Demping	geen demping
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zuigerstang met borging tegen verdraaiing
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Borging tegen verdraaiing/geleiding	Vierkantgeleiding
Werkdruk	3 ... 8 bar
Uitlooptijd	95 ms
Teruglooptijd	131 ms
Herhaalnauwkeurigheid	0,25 mm
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Max. kracht op vinger Fz statisch	180 N
Max. moment aan de vinger Mr statisch	9 Nm
Max. moment op vinger Mx statisch	9 Nm
Max. moment op vinger My statisch	9 Nm
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	180 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	225 N
Productgewicht	630 g
Max. massa per externe grijpvinger	395 g
Alternatieve aansluitingen	M5
Soort bevestiging	Inwendige schroefdraad en centreerhulzen met doorgangsboring en centreerhuls naar keuze:
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform