



smoorventiel met terugslagklep GR-1/4

Artikelnummer: 2101

FESTO

instelbare debiethoeveelheid in één debietrichting.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	inline-installatie
normaal nominaal debiet in smoorrichting	370 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	150 l/min
Werkdruk	0,5 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 ... 75 °C
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Inbouwpositie	willekeurig
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	570 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	340 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 ... 75 °C
Productgewicht	80 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal regelschroef	Staal verzinkt