



smoorventiel met terugslagklep GRR-1/2

Artikelnummer: 2111

FESTO

met rolhefboom en instelbaar uitgangsdebiet.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Instelelement	Rolhefboom
Soort bevestiging	met doorgangsboring
normaal nominaal debiet in smoorrichting	1.300 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	1250 l/min
Werkdruk	0,3 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	735 g