

wartelmoer MCK-PK-3-KU

Artikelnummer: 211289

FESTO

Polymeeruitvoering.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Grootte | Inwendige schroefdraad M6x0,75 |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0 ... 1 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | 0 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | 0 ... 145 psi |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Pneumatische aansluiting 1 | voor slang buitendiameter 4 mm Voor koppelingsstekker binnendiameter 3 mm met moer |
| Materiaal wartelmoer | POM |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |