

snelkoppelingstekkerdoos KD4-3/8-A

Artikelnummer: 2144

FESTO

zelfsluitend.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	10 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	1.274 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	21,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 15 %
Productgewicht	62 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform