

flensmanometer FMA-63-0,25-C

Artikelnummer: 225783

FESTO

met aanduiding in bar en psi.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afleesbereik [bar]	0 ... 0,25 bar
Weergavebereik	0 ... 3,6 psi
Volgens norm	EN 837-3
Nominale grootte manometer	63
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage
Bedrijfsmedium	Vloeibare media Gasvormige media
Werkdruk	0 ... 0,25 bar
Factor wisselbelasting	0,9
Factor constante belasting	0,75
Meetnauwkeurigheid klasse	1,6
Beschermingsgraad	IP43
Mediumtemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal scherm	PMMA
Materiaal bevestigingsring	Staal
Materiaal schroeven	Staal
Productgewicht	120 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof