


tandwielkast EMGA-60-P-G5-EAS-60

Artikelnummer: 2297687

★ Kernprogramma

geschikt voor servomotoren.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|-------------------------|
| Flensgrootte overbrenging | 60 mm |
| Flensgrootte motor | 60 mm |
| Torsiespeling | 0,17 deg |
| Type overbrenging | Planetaire overbrenging |
| overbrengingsratio | 5:1 |
| Max. ingangssnelheid | 13.000 1/min |
| Bedrijfstemperatuur overbrenging | -25 ... 90 °C |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Continu uitgangsdraaimoment | 40 Nm |
| Massatraagheidsmoment overbrenging | 0,078 kgcm ² |
| Max. uitgangsdraaimoment | 64 Nm |
| Max. rendement | 98 % |
| Torsiestijfheid | 2,3 Nm/arcmin |
| Productgewicht | 900 g |
| Interface overbrenging output | 60H |
| Interface overbrenging aandrijving | 60P |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |