


koppeling EAMC-30-32-10-10

Artikelnummer: 2310372

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	10 mm
Opnamediameter 2	10 mm
Grootte	30
Nominale lengte	32 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	5,87 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	12,5 Nm
Productgewicht	48 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform