

verbindingskabel NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Artikelnummer: 2384165

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	28 g
Elektrische aansluiting 1	2x haakse stekker, M12, 3-polig
Elektrische aansluiting 2	Haakse stekker, M8, 4-polig
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	2 A
Kabellengte	0,2 m
Kabeldiameter	2,9 mm
Kabelmontage	2x0,14
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-25 ... 80 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)