

klemhuls EAMH-145-25-C34

Artikelnummer: 2429593

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	145
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	28,1 kgmm ²
Productgewicht	165 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform