

# schijfventiel


## VZFB-A-11/2"-WW-V4V4E

Artikelnummer: 2461994  
Einde productie

FESTO

Nominale breedte 1 1/2", met lasuiteinden, ASME-BPE, EPDM, materiaal 1.4404.

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	2-wegschijfventiel
Soort bediening	manueel
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Laseinden/laseinden
Nominale breedte DN	1 1/2"
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	10
Bedieningsmoment	10 Nm
Gebaseerd op norm	ASME BPE
Medium	Water neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-10 ... 120 °C
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer behuizing	1.4404
Materiaal schijf	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer schijf	1.4404
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaalnummer as	1.4404
Productgewicht	1.100 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand