

schijfventiel

VZFB-D-65-WW-V4V4V


Artikelnummer: 2464987

Einde productie

FESTO

Nominale breedte DN65, met lasuiteinden, DIN 11850, FPM, materiaal 1.4404.

Einde productie. Leverbaar tot 2022. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Constructieve opbouw | 2-wegschijfventiel |
| Soort bediening | manueel |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Aansluiting armatuur | Laseinden/laseinden |
| Nominale breedte DN | 65 |
| Stroomrichting | omkeerbaar |
| Nominale druk armatuur | 10 |
| Bedieningsmoment | 18 Nm |
| Gebaseerd op norm | DIN 11851 |
| Medium | Water neutrale vloeistoffen |
| Mediumtemperatuur | -15 ... 140 °C |
| Materiaal - opmerking | LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer behuizing | 1.4404 |
| Materiaal schijf | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer schijf | 1.4404 |
| Materiaal as | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer as | 1.4404 |
| Productgewicht | 2.100 g |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosieweerstand |