


# busknoop CPX-FB40

Artikelnummer: 2474896

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Protocol	Ethernet PowerLink V2
Afmetingen B x L x H	(inclusief verbindingblok) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Productgewicht	125 g
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
LED-indicatie productspecifiek	M: Modify, parametrisatie PL: lastvoeding PS: Elektronica voorziening, sensorvoorziening SF: systeemfout
LED-indicatie busspecifiek	BE: Powerlink Error BS: Powerlink Status L/A1: Link / Activity Port 1 L/A2: Link / Activity Port 2
Toestelspecifieke diagnose	Kanaal- en module-georiënteerde diagnose Onderspanningsmodules Diagnose-geheugen
Bedienelementen	DIL-schakelaar
Veldbusinterface	2x contactdoos, M12x1, 4-polig, D-gecodeerd
Maximaal adresvolume ingangen	64 Byte
Maximaal adresvolume uitgangen	64 Byte
Parametrisatie	Diagnosegedrag Failsafe-reactie Forcing van kanalen Signaal-setup Systeemparameter
Baudsnelheid	100 Mbit/s
Configuratietoets	XDC-bestand XDD-bestand
Extra functies	- Acyclische gegevenstoegang via SDO Acyclische gegevenstoegang via Ethernet - IP-adressering via DHCP, DIL-schakelaar of bedieningseenheid Integrated Hub Kanaalgeoriënteerde diagnose via veldbus Opstarten parametrisatie in normale tekst via veldbus De systeemstatus kan weergegeven worden via procesgegevens Extra diagnose-interface voor bedieningseenheden
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Typ. 100 mA
Polariteitsbescherming	voor bedrijfsspanning