


schokdemper DYSC-25-25-Y1F

Artikelnummer: 2480234

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	25
Slag	25 mm
Demping	zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,3 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	25 mm
Max. aanslagkracht	4.000 N
Max. energieabsorptie per slag	100 J
Max. energieabsorptie per uur	140.000 J
Max. restenergie	0,8 J
Terugstelkracht	14 N
Productgewicht	575 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal