


axiaalkit EAMM-A-D50-87A-S1

Artikelnummer: 2734286

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------|--------------------|
| Inbouwpositie | willekeurig |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Lagertemperatuur | -25 ... 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Overdraagbaar draaimoment | 12 Nm |
| Productgewicht | 860 g |
| Interface code, actuator | D50B |
| Interface code, motor in | 87A |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |