


axiaalkit EAMM-A-D50-70A-S1

Artikelnummer: 2734287

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	12 Nm
Productgewicht	740 g
Interface code, actuator	D50B
Interface code, motor in	70A
Materiaal - opmerking	RoHS conform