

parallelkit EAMM-U-70-D32-70A-96

Artikelnummer: 2755565

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	70
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	118 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,18 Nm
Overdraagbaar draaimoment	7 Nm
Productgewicht	1.720 g
Interface code, actuator	D32B
Interface code, motor in	70A
Materiaal - opmerking	RoHS conform