

# parallelkit EAMM-U-110-D50-80G-120

Artikelnummer: 2799196

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

| Kenmerk                    | Waarde                |
|----------------------------|-----------------------|
| Grootte                    | 110                   |
| Inbouwpositie              | willekeurig           |
| overbrengingsratio         | 1:1                   |
| Max. toerental             | 5.000 1/min           |
| LABS-conformiteit          | VDMA24364-zone III    |
| Lagertemperatuur           | -25 ... 60 °C         |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %              |
| Beschermingsgraad          | IP40                  |
| Omgevingstemperatuur       | -10 ... 60 °C         |
| Massatraagheidsmoment      | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| Nullastaandrijfmoment      | 0,3 Nm                |
| Overdraagbaar draaimoment  | 25 Nm                 |
| Productgewicht             | 5.160 g               |
| Interface code, actuator   | D50B                  |
| Interface code, motor in   | 80G                   |
| Materiaal - opmerking      | RoHS conform          |