


remweerstand CACR-KL2-40-W2000

Artikelnummer: 2882343

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	500
Inbouwpositie	vrije convectie loodrecht
Impulsenergie remweerstand bij 380 V	8.000 Ws
Impulsenergie remweerstand bij 780 V	7.200 Ws
Prestatie bij 35% ED en 20 °C	2.000 W
Nominaal vermogen remweerstand	800 W
Nominaal vermogen remweerstand bij 380 V	600 W
Nominaal vermogen remweerstand bij 780 V	480 W
Weerstandswaarde	40 Ohm
Toelating	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	2.400 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring met toebehoren naar keuze:
Materiaal - opmerking	RoHS conform