


connector met kabel KMF-1-230AC-2.5

Artikelnummer: 30936

FESTO

voorgemonteerd, voor F-magneten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M3
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	170 g
Elektrische aansluiting	Contactdoos
Nominale bedrijfsspanning AC	230 V
Aardverbinding	beschikbaar
Kabellengte	2,5 m
Kabeldiameter	6 mm
Kabelmontage	3x0,75
Beschermingsgraad	IP67 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	PC POM
Materiaal stekkercontact	brons