


connector met kabel KMV-1-24DC-5-LED

Artikelnummer: 30941

FESTO

voorgemonteerd, voor V-magneten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Schakelstatusweergave	LED
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M3
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	320 g
Elektrische aansluiting	Contactdoos Aansluitpatroon vorm B volgens EN 175301-803
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Aardverbinding	beschikbaar
Kabellengte	5 m
Kabeldiameter	6 mm
Kabelmontage	3x0,75
Beschermingsgraad	IP67 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	PC
Materiaal stekkercontact	brons