

opsteeknippel-schroefkoppeling CRCN-M5-PK-2

Artikelnummer: 30985

FESTO

corrosiebestendig, met dichting, voor kunststofleiding PAN, PUN, PL, PP, PU.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Nominale diameter | 1,5 mm |
| Soort dichting op de inschroeftap | Dichtingsring |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Productgewicht | 1,8 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad M5 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 3 mm |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal schroefdraaddichting | NBR hooggelegeerd staal roestvrij |