


contrastekker MSSD-V

Artikelnummer: 33295

FESTO

voor magneetspoelen en ventielen, gatenpatroon volgens DIN EN 175301, B.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M3
Kabeluitgang	haaks
Opmerking bij kabeluitgang	180° roteerbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	18 g
Elektrische aansluiting	3-polig Contactdoos Haakse stekker Aansluitpatroon vorm B volgens EN 175301-803 volgens DIN EN 175301-803 vierhoekige vorm MSV
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 2	Schroefklem
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 250 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	16 A
Aardverbinding	beschikbaar
Kabelschroefkoppeling	Pg9
Kabeldiameter	6 ... 8 mm
Geleider-nominale doorsnede	≤ 1,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-25 ... 90 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaatuur volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	zwart
Materiaal dichtingen	NBR