

vacuümzuigventiel ISV-1/4

Artikelnummer: 33970

FESTO

zorgt ervoor dat het vacuüm niet wegvalt als één of meer zuignappen in een groep niet helemaal afsluiten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	G1/4
Geschikt voor uitwerpimpuls	≤ 8 MPa 8 bar
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Vereiste zuigvolumestroom bij -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1,6 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	16 g
Soort bevestiging	inschroefbaar
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal veer	hooggelegeerd staal
Materiaal filter	aluminumlegering Roestvrij staal gaas
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal holle schroef	aluminumlegering
Materiaal vlotter	POM