

vacuümzuigventiel ISV-3/8

Artikelnummer: 33971

FESTO

zorgt ervoor dat het vacuüm niet wegvalt als één of meer zuignappen in een groep niet helemaal afsluiten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Grootte | G3/8 |
| Geschikt voor uitwerpimpuls | ≤ 8 MPa 8 bar |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Bedrijfsdruk Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Werkdruk | -0,95 ... 0 bar |
| Vereiste zuigvolumestroom bij -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi) | 1,5 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 33 g |
| Soort bevestiging | inschroefbaar |
| Pneumatische aansluiting 1 | G3/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G3/8 |
| Materiaal veer | hooggelegeerd staal |
| Materiaal filter | aluminumlegering Roestvrij staal gaas |
| Materiaal behuizing | aluminumlegering |
| Materiaal holle schroef | aluminumlegering |
| Materiaal vlotter | POM |