



OF-poort OS-1/2

Artikelnummer: 3427

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	OF-functie
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Soort bevestiging	met doorgangsboring
normaal nominaal debiet	5.000 l/min
Werkdruk	1 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Nominale diameter	12 mm
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform