


# geleidingseenheid FENG-80- -GF

Artikelnummer: 34485

FESTO

met glijgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	80
Slag	10 ... 500 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Verplaatsingskracht	70 N
Toeslag massafactor per 10 mm slag	76 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	10.720 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	76 g
Zwaartepunt van de bewegende massa bij 0 mm slag	54 mm
Toeslag zwaartepunt van de bewegende massa per 10 mm slag	3,9 mm
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal jukplaat	Affineerstaal