


geleidingseenheid FENG-100- -GF

Artikelnummer: 34486

FESTO

met glijgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	100
Slag	10 ... 500 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Verplaatsingskracht	70 N
Toeslag massafactor per 10 mm slag	76 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	13.420 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	76 g
Zwaartepunt van de bewegende massa bij 0 mm slag	47 mm
Toeslag zwaartepunt van de bewegende massa per 10 mm slag	3,6 mm
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal jukplaat	Affineerstaal