

geleidingseenheid FENG-32-160-KF

Artikelnummer: 34495

FESTO

met kogelomloopgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Slag	160 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Max. kracht Fy	750 N
Max. kracht Fy statisch	1.020 N
Max. kracht Fz	750 N
Max. kracht Fz statisch	1.020 N
Max moment Mx	28 Nm
Max. moment Mx statisch	38 Nm
Max moment My	34 Nm
Max. moment My statisch	46 Nm
Max moment Mz	34 Nm
Max. moment Mz statisch	46 Nm
Verplaatsingskracht	15 N
Productgewicht	1.818 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	Affineerstaal
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal jukplaat	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd