


geleidingseenheid FENG-40-200-KF

Artikelnummer: 34502

FESTO

met kogelomloopgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Slag	200 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Max. kracht Fy	1.000 N
Max. kracht Fy statisch	1.260 N
Max. kracht Fz	1.000 N
Max. kracht Fz statisch	1.260 N
Max moment Mx	44 Nm
Max. moment Mx statisch	55 Nm
Max moment My	52 Nm
Max. moment My statisch	65 Nm
Max moment Mz	52 Nm
Max. moment Mz statisch	65 Nm
Verplaatsingskracht	15 N
Productgewicht	3.010 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	Affineerstaal
Materiaal behuizing	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal jukplaat	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd