


vacuümzuiger VASB-15-1/8-NBR

Artikelnummer: 35411

FESTO

met dichtingsring OL.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	3 mm
Zuignapdiameter	15 mm
Effectieve zuigdiameter	12 mm
Aansluitpositie	boven
Zuignapvorm	rond, vouwbalg 1,5-voudig
Bedrijfsdruk Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0,07 MPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Afschuifkracht bij 70% vacuüm	7,9 N
Houdkracht bij nominale werkdruk	7,9 N
Bevestigingsschroefdraad	G1/8
Zuignapbevestiging	G 1/8
Vacuümaansluiting	G1/8
Kleur	zwart
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR