

# luchtbesparend blaaspistool LSP-1/4-D

Artikelnummer: 35528

FESTO

metalen uitvoering.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Ontluchtingsfunctie                     | Blaasproces doseerbaar                                 |
| Werkdruk                                | 0 ... 10 bar   |
| Debiet tegen atmosfeer                  | 120 l/min  |
| normaal nominaal debiet                 | 120 l/min  |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 1 - lage corrosieweerstand                             |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-zone III                                     |
| Geluidsdrukniveau                       | 90 dB(A)   |
| Omgevingstemperatuur                    | -10 ... 50 °C  |
| Productgewicht                          | 240 g  |
| Pneumatische aansluiting                | Inwendige schroefdraad G1/4                            |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform   |
| Materiaal behuizing                     | aluminiumlegering                                      |