

snelschroefkoppeling CK-1/8-PK-3

Artikelnummer: 3563

FESTO

Uitwendige schroefdraad met dichtingsring, metalen uitvoering.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Nominale diameter | 2 mm |
| Soort dichting op de inschroeftap | Dichtingsring |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Design | Rechte vorm |
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1 MPa |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik | -0,95 ... 10 bar |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 145 psi |
| Opmerking over werkdruk | Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij) |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk Water: G thread only possible with OL sealing ring |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Nominaal aandraaimoment | 3,5 Nm |
| Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment | ± 20 % |
| Pneumatische aansluiting 1 | Uitwendige schroefdraad G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 4 mm Voor koppelingsstekker binnendiameter 3 mm met moer |
| Materiaal wartelmoer | Kneedlegering aluminium, geëloxeerd |
| Materiaal inschroeftap | Kneedlegering aluminium, geëloxeerd |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtring | PA-versterkt TPE-U(PU) |