



stoterventiel V-3-M5

Artikelnummer: 3626

FESTO

onbediend gesloten.

Dit type is ook geschikt voor vacuüm. Vacuümaansluiting aan 1 (P).



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	mechanisch
normaal nominaal debiet	80 l/min
Werkdruk	-0,95 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Nominale diameter	2 mm
Soort sturing	direct
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedieningskracht	23 N
Productgewicht	25 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M5
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Gespuitgiet zink