

balgcilinder EB-215-80

Artikelnummer: 36488

FESTO

onderhoudsvrij, geen stick-slipeffect.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	215
Vereiste inbouwdiameter	230 mm
Slag	80 mm
Max. hoogte uitgaand	135 mm
Max. kantelhoek	20 deg
Max. offset	10 mm
Minimale inbouwhoogte	50 mm
Werking	enkelwerkend
Werkdruk	0 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 70 °C
Terugstelkracht	200 N
Productgewicht	2.000 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G3/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal balg	NR/BR
Materiaal behuizing	Staal verzinkt