

balgcilinder EB-250-185

Artikelnummer: 36493

FESTO

onderhoudsvrij, geen stick-slipeffect.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	250
Vereiste inbouwdiameter	265 mm
Slag	185 mm
Max. hoogte uitgaand	275 mm
Max. kantelhoek	25 deg
Max. offset	20 mm
Minimale inbouwhoogte	75 mm
Werking	enkelwerkend
Werkdruk	0 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 70 °C
Terugstelkracht	200 N
Productgewicht	3.000 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G3/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal balg	NR/BR
Materiaal behuizing	Staal verzinkt