


# aansluitkabel NHSB-A1-0,6-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Artikelnummer: 3673475

FESTO

pneumatisch / elektrisch geschikt voor lineaire aandrijving DFPI- ... -E- ...  
. P, lengte 0,6 m.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Lengte beschermingslang	0,6 m
Inbouwpositie	willekeurig
Gebruik in buitenbereik	C1 - inzetgebieden beschut tegen weersomstandigheden
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 100 % condenserend
Beschermingsgraad	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Elektrische aansluiting 1	Rechte stekker, 3-polig
Elektrische aansluiting 2	open einde, 3-aderig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Pneumatische aansluiting	voor slang buitendiameter 8 mm
Min. kabelbuigradius	100 mm
Kabelmontage	3x0,75
Productgewicht	280 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal beschermingslang	PA
Materiaal beschermingslangschroefkoppeling	PA
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal dichtingen	TPE