



smoorventiel met terugslagklep GR-1/2

Artikelnummer: 3720

FESTO

instelbare debiethoeveelheid in één debietrichting.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Debietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Instelelement	Kartelschroef
Soort bevestiging	met doorgangsboring
normaal nominaal debiet in smoorrichting	1.620 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	2760 l/min
Werkdruk	0,1 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-20 ... 75 °C
Materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 ... 75 °C
Productgewicht	517 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal regelschroef	Messing