


axiaalkit EAMM-A-T42-57A

Artikelnummer: 4327034

★ Kernprogramma

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale lengte	43 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	3,2 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	6 Nm
Productgewicht	330 g
Interface code, actuator	T42
Interface code, motor in	57A
Materiaal - opmerking	RoHS conform