

# kogelkraan


## VZBM-11/2-RP-25-D-2-F0305-B2B3

Artikelnummer: 4405652

FESTO

Messing, 2/2-weg, nominale breedte 11/2 ", kopflens F0305, PN25, draad EN 10226-1.

Festo is enkel de leverancier van dit product, niet de fabrikant.



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Bolkraan (2-weg)
Soort bediening	mechanisch
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bevestiging	inline-installatie
Aansluiting armatuur	Rp1 1/2
Schakelpositie-indicator	Gleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F03 F05
Binnendiameter	40 mm
Nominale breedte DN	40
Ventiel functie	2/2
Stroomrichting	omkeerbaar
Nominale druk armatuur	25
Losbreekmoment bij differentiaaldruk nominale druk armatuur PN	9,5 Nm
Gebaseerd op norm	EN 10226-1 ISO 5211
Medium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water - geen waterdamp neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-15 ... 90 °C
Debiet Kv	156 m <sup>3</sup> /h
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Messing vernikkeld
Materiaalnummer behuizing	CW617N
Materiaal dichtingen	FPM HNBR PTFE
Materiaal kogel	Messing verchroomd
Materiaalnummer kogel	CW617N
Materiaal as	Messing
Materiaalnummer as	CW617N
Productgewicht	1.135 g
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn druktoestellen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand