

# l-snelschroefkoppeling LCK-1/8-PK-6

Artikelnummer: 4470

FESTO

zwaaibaar met twee dichtingsringen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	4,9 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Inbouwpositie	willekeurig
Design	L-vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	3,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/8
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 8 mm voor koppelingsstekker binnendiameter 6 mm met moer
Materiaal wartelmoer	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtring	PA-versterkt TPE-U(PU)
Materiaal holle schroef	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal zwaai-aansluiting	Gespuitsgiet zink