


# axiaalkit EAMM-A-T42-87A

Artikelnummer: 4610008

★ Kernprogramma

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale lengte	45 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	10 Nm
Productgewicht	400 g
Interface code, actuator	T42
Interface code, motor in	87A
Materiaal - opmerking	RoHS conform