


# parallelkit EAMM-U-30-V20-28A-44

Artikelnummer: 4767125

★ Kernprogramma

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	30
Tussenafstand	44 mm
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	3.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment	2,11 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	0,015 Nm
Overdraagbaar draaimoment	0,05 Nm
Productgewicht	97 g
Interface code, actuator	V20
Interface code, motor in	28A
Materiaal - opmerking	RoHS conform