


opsteekflens DARF-Q12-40

Artikelnummer: 4886225

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Inbouwpositie	willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	5,9 Nm
Productgewicht	155 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal flens	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal schroeven	Verzinkt staal