



stoterventiel V/O-3-1/8

Artikelnummer: 4938

FESTO

Toepassing onbediend open of gesloten.
Dit type is geschikt voor vacuüm.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 open/gesloten monostabiel
Soort bediening	mechanisch
normaal nominaal debiet	140 l/min
Werkdruk	-0,95 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zuigerzitting
Nominale diameter	3,5 mm
Soort sturing	direct
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedieningskracht	28 N
Bedieningskracht bij basispositie gesloten	37,53 N
Productgewicht	90 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd