

# koppeling

## EAMD-42-40-22-16X25

Artikelnummer: 5046328

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	22 mm
Opnamediameter 2	16 mm
Grootte	42
Nominale lengte	40 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	39 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	186 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform