


koppeling

EAMD-67-51-22-32X32-U

Artikelnummer: 5070937

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	22 mm
Opnamediameter 2	32 mm
Grootte	67
Nominale lengte	51 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	374 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	133 Nm
Productgewicht	740 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform