


lagerblok LN-40

Artikelnummer: 5148

FESTO

voor de zwaibare bevestiging van cilinders type DNC, DNGU, DNGUT, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Gebaseerd op norm	ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 ... 150 °C
Productgewicht	192 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal bevestiging	Affineerstaal